



POLITEC PRIMER

DESCRIZIONE	Primer poliuretano bicomponente a solvente ad elevata adesività.
CARATTERISTICHE GENERALI	Prodotto caratterizzato da ottimo potere aggrappante, aderisce in maniera eccellente su tutte le superfici: acciaio sabbiato al grado SA 2,5, supporti non ferrosi tipo alluminio, ottone, zinco, rame, inoltre aderisce perfettamente su supporti in cls, pietra, mattoni, legno, ceramica e materiali bituminosi.
CAMPI D'IMPIEGO	E' ottimo come promotore di adesione per rivestimenti poliuretano ad alto spessore.
CARATTERISTICHE TECNICHE	Densità a 20°C 1.02 kg/lt Viscosità a 25°C 250 cps Rapporto di miscela A:B 100/20 (A = base; B = indurente) Pot-life (tempo utile di lavorazione 20°C) 30 minuti Tempo di fuori polvere a 20°C 2 ore Tempo di sopravverniciabilità a 20°C 3 ore Tempo di indurimento completo a 20°C 8 ore
PREPARAZIONE	Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato. Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.
APPLICAZIONE	Può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo. Le superfici in cemento devono essere stagionate di almeno 28 gg, asciutte, esenti da sali insolubili in superficie, grassi, oli, polvere o altri inquinanti assorbenti. Le superfici in acciaio devono essere sabbiato al grado SA 2,5, prive di qualsiasi inquinamento ed esenti da umidità, tutte le altre superfici devono essere pulite asciutte e esenti da grassi, oli, polvere e altri materiali inquinanti. Evitare l'applicazione a temperature inferiori a 7°C e con un grado di umidità superiore a 60 U.R.
RESA	E' subordinata al tipo di supporto, mediamente con 1 kg di prodotto (A+B) si trattano circa 10 mq di superficie.
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.